

Produktinformation

FELDER Nachfülllot ISO-Tin® "Sn99Ag+REFILL"

Bleifreies, kupferfreies Nachfülllot für Wellen-, Selektiv- und Tauchlötanlagen, RoHS-konform nach 2011/65/EU; Sn99,6Ag0,3NiGe gefertigt nach DIN EN ISO 9453

Art.-Nr.: 551282...

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Anwendung

Durch Ablegierung wird im Lötprozess kontinuierlich Kupfer von Bauteilkontakten und Leiterplattenmetallisierungen in das Lotbad gespült. Hierbei steigt der Kupfergehalt im Lot schnell über 1% an und beeinflusst somit die Schmelztemperatur des Lotes. Dies wiederum führt zu einer reduzierten Benetzung und kann die Performance, insbesondere bei Selektivlötanlagen, negativ beeinflussen. Um den Eintrag von Kupfer in Wellen- und Selektivlötanlagen mit "Sn99Ag+"-Füllung auszugleichen, empfehlen wir das FELDER Nachfülllot ISO-Tin® "Sn99Ag+ REFILL". Eine regelmäßige Überprüfung des Lotbades ist hierzu unumgänglich.

Eigenschaften

Legierung : Sn99,6Ag0,3NiGe wird im Lotbad zu Sn99Cu0,7Ag0,3NiGe

Schmelzpunkt : 221 °C reduziert sich im Bad auf 217-227°C!

Zusammensetzung und maximale Verunreinigungen nach DIN EN ISO 9453

<u>Sn</u>	<u>Cu</u>	<u>Ag</u>	<u>Ni</u>	<u>Ge</u>	<u>Al</u>	<u>As</u>	<u>Au</u>	<u>Bi</u>	<u>Cd</u>	<u>Fe</u>	<u>Pb</u>
Rest	0,05	0,3±0,1	0,06	0,01	0,001	0,03	0,05	0,08	0,002	0,02	0,07
<u>Sb</u>	<u>Zn</u>										
0,1	0,001										

*Der maximale Bleigehalt in FELDER-Elektronikloten liegt bei 0,05% (Normenforderung 0,07%).

Lieferformen

- 250 g - Dreikantstangen, 400 mm lang,
- 400 g - Stangen, 330x20x10 mm,
- 1,0 kg - Stange 330x20x20 mm,
- 3,5 kg - Block mit Aufhängeöse 545x47x20 mm.

Auch als Massivdraht auf Spulen zur automatischen Zuführung und als Drahtabschnitte zur Erstbefüllung lieferbar.

Hinweise

Bleifreie FELDER-ISO-Tin® Elektroniklote enthalten keinerlei Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS II“) Beschränkungen bestehen.

Jede Lieferung ist mit einer Chargen-Nummer versehen. Auf Wunsch wird ein Analysenzertifikat beigelegt. Die Analysenwerte werden mit einem Emissionsspektrometer ermittelt.

Das Material ist bei trockener und staubfreier Lagerung unbegrenzt haltbar.